

Filtro Partículas P3 TM3 P SL R para CleanSpace Halo

CS3002



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Filtro de partículas CleanSpace Halo P3 TM3 P SL R, adequados para proteção contra partículas aerotransportadas (poeiras, névoas aspergidas e fumos) e proteção contra riscos biológicos. Compatível com os sistemas motorizados PAPR CleanSpace HALO, aprovação cfm. Normas AS/NZS1716:2012 e EN 12942, classificação PAPR-P3.

IMPORTANTE: Os filtros são destinados aos Sistemas Motorizados CleanSpace HALO. Para selecionar um filtro CleanSpace, consultar um técnico de Saúde e Segurança no Trabalho, ou a Tecniquitel, para aconselhamento adequado sobre o tipo de máscara e filtro a usar.



Características

- Compatível com sistemas PAPR CleanSpace Halo: leves, sem cinto ou traqueias
- Adequado para a proteção contra partículas aerotransportadas (poeiras, névoas aspergidas e fumos) e proteção contra riscos biológicos
- Construção: Elemento filtrante em fibra de vidro, caixa plástica, vedante em silicone
- Fácil e rápido de instalar e remover do sistema CleanSpace
- Embalagem com 3 un (CS3002)

Especificações & Materiais

- Peso: 30g (un)
- Dimensões embalagem: 160mm x 180mm x 50mm
- Longevidade em prateleira: 3 anos contados da data de fabrico

- Materiais: armação em ABS, microfibras de borosilicato; fibras de PC, vedante em espuma de poliuretano
- Armazenamento & Utilização: -10°C a +55°C, <90% humidade relativa
Armazenar longe da exposição solar, massas lubrificantes e óleos
- Compatível apenas com os sistemas motorizados CleanSpace HALO
- Estes filtros não são à prova de água e, se molhados, devem ser imediatamente substituídos.

Aplicações

- Partículas: Proteção contra todo o tipo de poeiras — resistente a poeiras;
- Líquidos: Invólucro resistente a água projetada em jatos potentes (agulheta 12,5mm) de qualquer direção, sem efeitos nocivos.
Duração do teste: >3 minutos; Débito água: 100 lpm; Pressão: 100 kPa à distância de 3 m).
- Os respiradores CleanSpace HALO são adequados para uso por profissionais de saúde, indústria farmacêutica, laboratórios de investigação onde sejam usados procedimentos de descontaminação e salas limpas.

Treino

- Disponível *online* com verificação da conformidade com os requisitos.

Limitações

- Os respiradores *CleanSpace* destinam-se à filtração do ar, sendo do tipo motorizado e de pressão positiva, para uso em ambientes onde exista teores de oxigénio seguros para a respiração. Nunca devem ser usados em atmosfera IPVS (*Imediatamente Perigosas para a Vida e Saúde*), para proteção contra gases/vapores que não possam filtrar, ou em atmosferas enriquecidas ou deficientes em oxigénio.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Filtro Partículas P3 TM3 P SL R para CleanSpace Halo	CS3002

Filtro Partículas P3 TM3 P SL R CleanSpace CS3002, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.